



KR15P

## Zacisk szeregowy 35-150mm<sup>2</sup>

### Specyfikacja techniczna

#### Charakterystyka elektryczna

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 1000 V |
|----------------------------------------------------|--------|

#### Prąd

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy I <sub>n</sub> | 309 A |
|--------------------------------|-------|

#### Wymiary

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Głębokość produktu | 100 mm   |
| Wysokość produktu  | 118.5 mm |
| Szerokość produktu | 31 mm    |

#### Materiał

|          |               |
|----------|---------------|
| Kolor    | szary         |
| Kolor    | ciemnoszary   |
| Materiał | Poliamid (PA) |

#### Podłączenie

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój przewodu                                         | 35 ; 150 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu                                         | 50 ; 150 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku          | 35 / 150mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przewodu (elastycznego), z końcówką tulejkową    | 50...150 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu (elastycznego), bez końcówki tulejkowej | 50...150 mm <sup>2</sup> |

#### Norma

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

#### Bezpieczeństwo

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Zgodny z REACH          | Tak |
| Zgodny z dyrektywą ROHS | Tak |

#### Warunki użytkowania

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Temperatura robocza | -60...105 °C |
|---------------------|--------------|