



WS002T



**systo łącznik klawiszowy schodowy opcja podświetlenia 10AX / 250V a.c. 2M alu**

#### **Specyfikacja techniczna**

##### **Konstrukcja**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Rodzaj jednostki sterującej | pojedynczy klawisz |
| Liczba kluczy               | 1                  |

##### **Elementy sterujące i wskaźniki**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| łączniki przyciskowe | nie |
|----------------------|-----|

##### **Charakterystyka elektryczna**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 250 V    |
| Częstotliwość       | 50/60 Hz |

##### **Prąd**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Prąd znamionowy In | 10 AX |
|--------------------|-------|

##### **Wymiary**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Głębokość produktu | 33 mm |
| Wysokość produktu  | 45 mm |
| Szerokość produktu | 45 mm |

##### **Pojemność**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Liczba modułów dla WA | 2 |
|-----------------------|---|

##### **Materiał**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Kolor RAL    | RAL 9006         |
| Materiał     | Poliwęglany (PC) |
| Powierzchnia | lakierowany      |

##### **Podłączenie**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Rodzaj przyłącza | Quick Connect |
|------------------|---------------|

##### **Wypożenie**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Oświetlenie                         | do połączenia z podświetleniem |
| Przeźroczysta osłona pola opisowego | Nie                            |
| hasheatingswitch                    | Nie                            |

##### **Bezpieczeństwo**

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 07   |
| Zgodny z REACH                                | Tak  |
| Zgodny z dyrektywą ROHS                       | Tak  |
| Odporność na porażenia                        | IK07 |

**Warunki użytkowania**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza                   | -10...35 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -10...50 °C |