



WS014



systo łącznik klawiszowy schodowy pole opisowe opcja podświetlenia 1M biały

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Liczba kluczy	1

Elementy sterujące i wskaźniki

łączniki przyciskowe	nie
----------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy In	10 AX
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	33 mm
Wysokość produktu	45 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	22.5x45x33
Szerokość produktu	22 mm

Pojemność

Liczba modułów dla WA	1
-----------------------	---

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	Poliwęglany (PC)

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Quick Connect
------------------	---------------

Wyposażenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego	Tak
hasheatingswitch	Nie

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...35 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C