



LE06XSM

Miernik wtykowy do L063M L066M Ib=50A w pudełku

Specyfikacja techniczna

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	0 / 400 V
Typ napięcia zasilającego	AC
Częstotliwość	50 Hz

Napięcie

Odporność na prądy pełzające	600 V PTI
------------------------------	-----------

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

Wymiary

Wysokość produktu	41 mm
Szerokość produktu	26 mm

Moc

Moc pobierana	2.1 mVA
---------------	---------

Instalacja / Montaż

Wersja modułowa	Tak
-----------------	-----

Podłączenie

Z przyłączem przemiennika	Nie
---------------------------	-----

Wyposażenie

Nominalna wartość końcowa skali	50 A
---------------------------------	------

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Warunki użytkowania

Dokładność	Dokładność $\pm 1\% \pm 1$ cyfra przy In i temperatury odniesienia
------------	--

Temperatura

Temperatura otoczenia dla prądu znamionowego	25 °C
--	-------