



16402089

### R.1/R.3 - Interrup. cartão hotel, branco

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Poder de corte 10 A

##### Tensão

Tensão nominal 230 V

##### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

##### Arquitetura

Número de polos 1

##### Potência

Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo 1500 W

Lâmpadas incandescentes e de halogénio  
230V 1500 W

##### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

##### Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback Não

Séries relacionadas Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

Sistema Berker R.x

##### Materiais

Cor Branco

Acabamento Brilhante

Material Metal, Plástico

Transparente Não

##### Dimensões

Profundidade 57,30 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de  
encastrar 35 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 50 °C

**Textos**

---

Iluminação	Para iluminação
Impressão	Com gravação "Cartão de hotel"
Modo de instalação	Com garras de expansão
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

---