



LNH1025M

Wkładka bezp. nożowa NH1C wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 25A 500 VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

Charakterystyka wyzwalania gG

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH1C

Charakterystyka bezpiecznika gG

Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 25 A

Warunki użytkowania

Izolowany Nie

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa I_{cn} AC zgodnie z PN-EN-60898-1 120 kA

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 2,40 W

Wymiary

Wysokość 64,50 mm

Szerokość 135 mm

Głębokość 135 mm