



LNH2224MK

Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt izol. gG 224A 500VAC

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Charakterystyka wyzwalania	gG
----------------------------	----

Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cn}	120 kA
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	500 V
Typ napięcia zasilającego	AC

Prąd

Prąd zwarciovy umowny	120 kA
Prąd znamionowy I _n	224 A

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG
------------------------------	----

Wymiary

Wysokość produktu	135 mm
Długość	62 mm
Szerokość produktu	49 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	19.2 W
--	--------

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak

Warunki użytkowania

Izolowany	Tak
-----------	-----