



LNH3315MK

Wkładka bezp. nożowa NH3 wsk.podw. uchwyt izol. gG 315A 500VAC

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Charakterystyka wyzwalania	gG
----------------------------	----

Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cn}	120 kA
--	--------

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	500 V
--	-------

Typ napięcia zasilającego	AC
---------------------------	----

Prąd

Prąd zwarciovy umowny	120 kA
-----------------------	--------

Prąd znamionowy I _n	315 A
--------------------------------	-------

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG
------------------------------	----

Wymiary

Wysokość produktu	150 mm
-------------------	--------

Długość	80 mm
---------	-------

Szerokość produktu	66 mm
--------------------	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	25 W
--	------

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
----------------	-----

Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
-------------------------	-----

Wolne od halogenu	Tak
-------------------	-----

Warunki użytkowania

Izolowany	Tak
-----------	-----