



LS402



Modułowa podstawa bezpiecznikowa 2P wkł.bezpz.cyl.L31 8,5x31,5mm, 25A 500VAC

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Układ biegunów	2 P
----------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	2
----------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
-----------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	500 V
--	-------

Częstotliwość	50/60 Hz
---------------	----------

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	690 V
---------------------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy In	25 A
--------------------	------

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 A
---	--

Współczynnik korekcyjny prądu

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego w zestawieniu > 10 faz	0.7
---	-----

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 1-3 faz obok siebie	1
--	---

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 4-6 faz obok siebie	0.9
--	-----

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 7-9 faz obok siebie	0.85
--	------

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 40°C	0.9
---	-----

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 50°C	0.8
---	-----

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 20°C	1
---	---

Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 30°C	0.95
---	------

Wymiary

Głębokość produktu	75 mm
--------------------	-------

Wysokość produktu	83 mm
-------------------	-------

Szerokość produktu	36 mm
--------------------	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	6.2 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	0.7 W
Wytrzymałość	
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	4000
Norma	
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-5...50 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura przechowywania/transportu	-25...80 °C
Temperatura	
Temperatura kalibracji	30 °C