



16417114

## K.1/K.5 - Interrup. cartão hotel, inox

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Poder de corte	10 A
----------------	------

#### Tensão

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Arquitetura

Número de polos	1
-----------------	---

#### Potência

Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo	1500 W
--	--------

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1500 W
--	--------

#### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

#### Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback	Não
-----------------------------------	-----

Séries relacionadas	Berker K.5
---------------------	------------

Sistema	Berker K.x
---------	------------

#### Materiais

Cor	Aço inoxidável
-----	----------------

Acabamento	Mate
------------	------

Material	Metal, Plástico, Aço inoxidável
----------	---------------------------------

Tratamento	Envernizado
------------	-------------

Transparente	Não
--------------	-----

#### Dimensões

Profundidade	58,60 mm
--------------	----------

Profundidade da montagem	32 mm
--------------------------	-------

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm
---	-------

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

#### Condições de utilização

**Textos**

---

Iluminação	Para iluminação
Impressão	Com gravação "Cartão de hotel"
Modo de instalação	Com garras de expansão
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

---