



16417114

## K.1/K.5 - Interrup. cartão hotel, inox

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Poder de corte 10 A

#### Tensão

Tensão nominal 230 V

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Arquitetura

Número de polos 1

#### Potência

Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo 1500 W

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V 1500 W

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback Não

Séries relacionadas Berker K.5

Sistema Berker K.x

#### Materiais

Cor Aço inoxidável

Acabamento Mate

Material Metal, Plástico, Aço inoxidável

Tratamento Envernizado

Transparente Não

#### Dimensões

Profundidade 58,60 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

#### Condições de utilização

**Textos**

---

Iluminação	Para iluminação
Impressão	Com gravação "Cartão de hotel"
Modo de instalação	Com garras de expansão
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

---