



16417116

K.1/K.5 - Interrup. cartão hotel, ant mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Poder de corte 10 A

Tensão

Tensão nominal 230 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Arquitetura

Número de polos 1

Potência

Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo 1500 W

Lâmpadas incandescentes e de halogénio
230V 1500 W

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback Não

Séries relacionadas Berker K.1

Sistema Berker K.x

Materiais

Cor Antracite

Acabamento Mate

Material Metal, Plástico

Transparente Não

Dimensões

Profundidade 58,60 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de
encastrar 35 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 50 °C

Textos

Iluminação	Para iluminação
Impressão	Com gravação "Cartão de hotel"
Modo de instalação	Com garras de expansão
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados
