



LVZWB300

**LV blok przek.pr.rozł.bezp.listw.LVSGxCPX NH1/2/3 300/5A 5VA 0.5S nielegal.**

#### Specyfikacja techniczna

##### Funkcje

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Klasa dokładności | 0.5 S |
|-------------------|-------|

##### Moc

|     |      |
|-----|------|
| Moc | 5 VA |
|-----|------|

##### Wymiary

|           |           |
|-----------|-----------|
| Wysokość  | 136,20 mm |
| Szerokość | 99 mm     |
| Głębokość | 204 mm    |

##### Łączność

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk śrubowy |
|------------------|----------------|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

##### Napięcie

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 3000 V |
|---------------------------------|--------|

##### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -5 - 40 °C  |
| Temperatura przechowywania/transportu | -40 - 75 °C |

##### Bezpieczeństwo

|                      |      |
|----------------------|------|
| Klasa ochronności IP | IP20 |
|----------------------|------|

##### Prąd elektryczny

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Maks. intensywność pierwotna       | 300 A |
| Maks. intensywność obwodu wtórnego | 5 A   |