



168400

TS Sensor - tecla x4, vidro branco

Características técnicas

Comandos e indicadores

operação	operação por toque suae das superfícies do sensor no LED branco
----------	--

Voltagem

Tensão de comutação	máx. 30 V DC
---------------------	--------------

Corrente eléctrica

currentconsumptionoperation	≈ 38 mA
Max. Corrente de comutação	10 mA
Corrente de comutação	10 mA

Dimensões

Profundidade	5.7 mm
Compensação da espessura da parede	20 mm
Altura	160 mm
Largura	86 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	vidro branco
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	Vidro

Gestão de iluminação LED

Tensão de entrada LED	máx. 5 V DC
Corrente de entrada de LED	máx. 1 mA

LED	com um LED LIGADO azul e 8 LED de estado brancos, p.ex. como LED de controlo ou orientação, o LED azul pode ser definido para Continuamente LIGADO ou activação Externa, o LED branco pode ser definido para operação por Sensor ou activação Externa
-----	--

Instalação, montagem

modo de instalação	com ferramenta de desmontagem de sucção, para fixação vertical
--------------------	---

Acessórios incluídos

adaptadores	com aro de adaptação para protecção de desmontagem, união dissimulada e condições especiais de insta
Produtos adaptados	montagem de parede nivelada possível com caixa de parede, 2gang, nº de encomenda 1870

Padrões	
Aplicações ICS	com um LED azul e 2 LEDs brancos, ex. como LEDs de orientação ou controlo
Identificação	
Série de design principal	Berker TS Sensor
Instruções	
Texto particular	Necessária fonte de alimentação auxiliar separada de 24 V DC!