



MBN110E

**MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 10A**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	10 A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn przy 230 V AC zgodnie z PN-EN-60898-1	6 kA
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	12,74 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	12,47 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	12,19 A
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C	11,90 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	11,60 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	11,30 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	10,99 A
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C	10,67 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	10,34 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	10 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	9,65 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C	9,28 A
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C	8,90 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C	8,50 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	8,08 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	7,64 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C	7,18 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C	6,68 A

**Architektura**

Układ biegunów	1P
Charakterystyka wyzwiania	B

**Pojemność**

Liczba modułów	1
----------------	---

**Główne atrybuty elektryczne**

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1	6 kA
Nominalny moment obrotowy górny zacisk	2,80 - 2,80 Nm
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego	2,80 - 2,80 Nm

**Napięcie**

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 400 V
Typ napięcia zasilania	AC

Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
<b>Częstotliwość</b>	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
<b>Rodzaj połączenia</b>	
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 35 mm <sup>2</sup>
<b>Instalacja, montaż</b>	
Nominalny moment dokręcania	2,80 - 2,80 Nm
Typ połączenia dolnego aparatury modułowej	biconnect
Typ połączenia górnego aparatury modułowej	Zacisk śrubowy
Możliwość montażu 360°	Tak
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Klasa ochronności IP	IP20
<b>Warunki użytkowania</b>	
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z PN-EN-60664/PN-EN-60947-2	2
Klasa ograniczenia energii I <sup>2</sup> t	3
Ochrona przed wilgocią	Dla wszystkich klimatów
Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
<b>Moc</b>	
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,75 W
<b>Łączność</b>	
Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowego	Wyrównany zacisk
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowych	Wyrównany zacisk
<b>Wymiary</b>	
Wysokość	83 mm
Szerokość	17,50 mm
Głębokość	70 mm