



MBS110



MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 10A QuickConnect

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów chronionych	1
Liczba biegunów	1 P
Układ biegunów	1 P
Charakterystyka wyzwalania	B

Funkcje

Z rozłączanym biegunem N	Nie
--------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	1
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn	6 kA
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 / 400 V
Typ napięcia zasilającego	AC
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4000 V

Prąd

Prąd znamionowy In	10 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics	6 kA
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego	1.13 / 1.45 In
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego	3 / 5 In
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230V AC zgodnie z IEC 60898-1	6 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)	6 kA

Prąd / Temperatura

Prąd znamionowy w temperaturze -25°C	13.28 A
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C	13.01 A
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	12.74 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	12.47 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	12.19 A

Prąd znamionowy w temperaturze 0°C	11.9 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	11.6 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	11.3 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	10.99 A
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C	10.67 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	10.34 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	10 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	9.65 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C	9.28 A
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C	8.9 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C	8.5 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	8.08 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	7.64 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C	7.18 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C	6.68 A

Współczynnik korekcyjny prądu

Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie	1
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie	0.95
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie	0.9
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie	0.85
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy częstotliwości 100 Hz	1.1
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy częstotliwości 200 Hz	1.2
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy częstotliwości 400 Hz	1.5
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy częstotliwości 60 Hz	1

Wymiary

Głębokość produktu	70 mm
Wysokość produktu	83.4 mm
Szerokość produktu	17.5 mm

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

Selektywność

Maks. wartość prądu znam. zab. topik. aM downstream dla selektywności zwarciowej	1 A
Maks. wartość prądu znam. zab. topik. gL downstream dla selektywności zwarciowej	2 A
Min. wartość prądu znam. zab. topik. aM upstream dla selektywności zwarciowej	12 A
Min. wartość prądu znam. zab. topik. gL upstream dla selektywności zwarciowej	12 A

Moc

Maksymalna strata mocy na biegun zgodnie ze standardem	3 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2.75 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	2.75 W
Wytrzymałość	
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	4000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	20000
Instalacja / Montaż	
Przystosowany do montażu podtynkowego	Tak
Podłączenie	
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	1 / 25 mm ²
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu sztywnego (druć)	1 / 35 mm ²
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu sztywnego (druć)	1 / 35 mm ²
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu elastycznego (linka)	1 / 25 mm ²
sectionflexicupstret	1 / 16 mm ²
sectionrigidcupstret	1 / 25 mm ²
Pojemność zacisku wyjściowego SSK dla przewodu elastycznego (linka)	1.5 / 4 mm ²
Przekrój przyłącza wyjścia SSK, przy masywnym kablu	1.5 / 4 mm ²
Szyna fazowa z zaciskiem dostępowym zgodność	KDNxxx
Rodzaj przyłącza	Quick Connect
Norma	
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Nie
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-25...70 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	2
Klasa ograniczenia energii I ² t.	3
Temperatura przechowywania/transportu	-25...80 °C