




28199909

S.1 - var. rot., 60-400W, dir., br. mate

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface	Rotativo
-------------------	----------

Funções

arranque suave	arranque suave para preservação da lâmpada
----------------	--

Principais características eléctricas

Tensão nominal	230 V
Frequência de funcionamento	50 Hz

Voltagem

Tensão de serviço	230 V AC
-------------------	----------

Fusível

fusível	à prova de curto-circuito e sobrecarga (microfusível)
---------	---

Dimensões

Ø da dimensão do eixo	4 mm
-----------------------	------

Potência

Perda de poder em plena carga	≈ 4 W
-------------------------------	-------

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Material	termoplástico

Gestão de lâmpadas incandescentes

Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V	60...400 W
---	------------

Instalação, montagem

modo de instalação	com garras de expansão
--------------------	------------------------

Ligação

modo de ligação	com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

Equipamento

princípio de reduzir a intensidade da luz	ligação de fase
Interruptores / tomadas	com interruptor rotativo on/off

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	5...25 °C
------------------------------	-----------

Identificação	
Aplicações	Comando de iluminação
Série	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas