



28342089

R.classic - variador rot.univ, branco

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface Pressão e rotativo

Funções

arranque suave arranque suave para preservação da lâmpada

Principais características eléctricas

Tensão nominal 230 V

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

Voltagem

Tensão de serviço 230 V AC

voltagem teste de tensão possível sem desmantelamento

Fusível

fusível à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)

Dimensões

Ø da dimensão do eixo 4 mm

Potência

pwr dimmable conventional transformers 50...420 VA

carga conectada 50...420 W/VA

Perda de poder em plena carga ≈ 5 W

Transformadores electrónicos 50...420 W

Medição

entrada para extensão com entrada adicional para ligação de dimmers rotativos universais

Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Material Plástico + metal

Gestão de lâmpadas incandescentes

Lâmpadas incandescentes e halógenas de 230 V 50...420 W

Instalação, montagem

modo de instalação para fixação por parafuso

Ligação

Tipo de carga	Universal
modo de ligação	com terminais de encaixe
Elementos fornecidos	
Componente	com codificador incremental
Equipamento	
princípio de reduzir a intensidade da luz	corte ou início de fase, de acordo com tipo de carga, auto-aprendizagem
baixo ruído	baixo nível de ruído
luminosidade	com memória de luminosidade
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	5...25 °C
Identificação	
Série de design principal	Serie R.classic
Instruções	
Texto de indicação	Utilizar apenas transformadores Berker Tronic para um funcionamento sem problemas.