



MCS116



MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 16A QuickConnect

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn przy 230 V AC zgodnie z PN-EN-60898-1	6 kA
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	21,33 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	20,82 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	20,19 A
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C	19,61 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	19,04 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	18,47 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	17,90 A
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C	17,32 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	16,75 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	16 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	15,60 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C	15,03 A
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C	14,46 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C	14 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	13,31 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	12,74 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C	12,17 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C	11,59 A

Architektura

Układ biegunów	1P
Charakterystyka wyzwalania	C

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1	6 kA
Nominalny moment obrotowy górny zacisk	2,80 - 2,80 Nm
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego	2,80 - 2,80 Nm

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 400 V
Typ napięcia zasilania	AC

Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Rodzaj połączenia	
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 35 mm ²
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	1 - 25 mm ²
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych	1 - 25 mm ²
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 35 mm ²
Przekrój poprzeczny wyjścia SSK quickconnect, dla przewodu elastycznego	1,5 - 4,0 mm ²
Przekrój poprzeczny wyjścia SSK quickconnect, dla przewodu sztywnego	1,5 - 4,0 mm ²
Instalacja, montaż	
Nominalny moment dokręcania	2,80 - 2,80 Nm
Typ połączenia dolnego aparatury modułowej	biconnect
Typ połączenia górnego aparatury modułowej	Zacisk śrubowy
Możliwość montażu 360°	Tak
Bezpieczeństwo	
Klasa ochronności IP	IP20
Warunki użytkowania	
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z PN-EN-60664/PN-EN-60947-2	2
Klasa ograniczenia energii I ² t	3
Ochrona przed wilgocią	Dla wszystkich klimatów
Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
Moc	
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,32 W
Łączność	
Typ złącza/wtyku	quickconnect
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowego	Wyrównany zacisk
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowych	Wyrównany zacisk
Wymiary	
Wysokość	83,40 mm
Szerokość	17,50 mm
Głębokość	70 mm