



3035

Comutador de lustre, 10AX 250V

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface	Tecla dupla
Modo de fixação	Encastrada

Funções

switchingangle	3.5 °
----------------	-------

Configuração

modo de comutação	comutador de lustre
antibacterialtreatment	Não

Compatibilidade

iftttsupportavailable	Não
-----------------------	-----

Comandos e indicadores

Botão de pressão	Não
------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente eléctrica

Corrente de comutação	10 AX
-----------------------	-------

Dimensões

Profundidade	42 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm

Materiais, acabamento, cores

Material	Plástico + metal
Aparência da superfície	mate

Instalação, montagem

modo de instalação	com garras de expansão
--------------------	------------------------

Ligação

modo de ligação	com terminais de encaixe
-----------------	--------------------------

Equipamento

hasheatingswitch	Não
------------------	-----

Segurança

Índice de protecção IP IP20

textimpactstrength IK07

Identificação

Série de design principal Light control