



SB432PV

Modułowy rozłącznik izolacyjny do systemów fotowoltaicznych 4P 32A 1000 VDC

Specyfikacja techniczna

Architektura

Liczba biegunów	4
-----------------	---

Pojemność Zakres obciążenia

Liczba modułów	3,50
----------------	------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	32 A
-----------------	------

Zakres napięcia

Typ napięcia zasilania	DC
Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000 V

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	1,80 - 1,80 Nm
-----------------------------	----------------

Wymiary

Wysokość	85 mm
Głębokość	72 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	6,90 W
--	--------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 65 °C
-------------------------	-------------