



SP202N

SPD Ogranicznik przepięć T3 1P+N+PE, sieć TN/TT, In 3kA, Up≤1,25kV, styk FM

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Układ biegunów	1P+N
----------------	------

Konfiguracja

Liczba modułów	2
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
iedecharge	5 kA

Napięcie

Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc	255 V
Napięciowy poziom ochrony Up	1.25 kV
Stopień ochrony Up L-PE / N-PE IEC61643-11	1.5 kV
tensionvoltageupIn	1.25 kV

Prąd

iedechargemax	3 kA
---------------	------

Wymiary

Szerokość produktu	36 mm
--------------------	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0 W
--	-----

Norma

Badania zgodnie z PN-EN 61643-11	T3
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40...40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...40 °C