



41101915

## S.1/B.x - Schuko "EDV" p-etq c/LED, encr

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Índice de proteção IP IP20

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Séries relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

#### Materiais

Cor Vermelho

Código RAL 3003

Acabamento Mate

Material Termoplástico

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem por parafuso, Montagem com garras

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

---

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Sim

---

**Capacidade**

Número de módulos 1

---

**Textos**

Tampa Placa de cobertura central

Proteção Proteção de contacto aprimorada