



SPA201

SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 2P TN-S/TT Iimp=25kA Up≤1,5kV

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów 2

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 - 230 V

Ciągłe napięcie robocze Uc zgodnie z PN-EN-61643-1 255 V

Napięciowy poziom ochrony Up 1,50 kV

Napięciowy poziom ochrony Up L-PE/N-PE PN-EN-61643-11 1,50 kV

Napięciowy poziom ochrony Up L-N/PEN PN-EN-61643-11 1500 V

Prąd elektryczny

Znamionowy prąd wyładowczy In 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE PN-EN-61643 12,5 kA, 25 kA

Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik) 160 A

Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE 12,5 kA

Wymiary

Wysokość 90 mm

Szerokość 36 mm

Głębokość 65 mm

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 80 °C

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci TN, TT

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji Nie

Normy

Klasa wymagań IEC 61643 T1

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania 4 - 4 Nm