

Não



Q.x - Schuko "SV" p-etq c/LED, verde

Características técnicas

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	16 A
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão	
Tensão nominal	250 V
Conectividade	
Tipo de ligações	Terminal de parafuso
	Montagem por parafuso, Montagem com garras
Tipo de montagem	Montagem por paratuso, Montagem com garras
ìndice de proteção	
Com proteção contra contacto	Sim
Índice de proteção IP	IP20
Dimensões	
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Séries relacionadas	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Materiais	
Cor	Verde
Código RAL	6029
Acabamento	Aveludado
Material	Duroplastic
Instalação / montagem	
Montagem	Encastrar
Equipamento	
Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
terru	INdO

Com lâmpada de sinalização

Com fecho	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Sim
Capacidade	
Número de módulos	1
Textos	
Impressão	Com gravação "SV"
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados
Comandos e sinalizadores	
Tipo de iluminação para os dispositivos de instalação	Luz de controlo de funcionamento integrada