



41106013

Q.x - Schuko "SV" p-etq c/LED, verde

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
------------------------------	-----

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
--	-------

Profundidade da montagem	32 mm
--------------------------	-------

Altura	71 mm
--------	-------

Largura	71 mm
---------	-------

Séries relacionadas	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
---------------------	------------------------------------

Materiais

Cor	Verde
-----	-------

Código RAL	6029
------------	------

Acabamento	Aveludado
------------	-----------

Material	Duroplastic
----------	-------------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras
------------------	--

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
--------------------------------	--------

Inserção central com rotação	Não
------------------------------	-----

Com tampa articulada	Não
----------------------	-----

Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
---	-----

Com lâmpada de sinalização	Não
----------------------------	-----

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

Capacidade

Número de módulos 1

Textos

Impressão Com gravação "SV"

Tampa Placa de cobertura central

Proteção Proteção de contacto aprimorada