



41106014

## Q.x - Schuko "ZSV" p-etq c/LED, larj

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Séries relacionadas	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

#### Materiais

Cor	Cor-de-laranja
Código RAL	2003
Acabamento	Aveludado
Material	Duroplastic

#### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

#### Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não

Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
<b>Acessórios</b>	
Tem campo de etiquetagem	Sim
<b>Capacidade</b>	
Número de módulos	1
<b>Textos</b>	
Impressão	Com gravação "ZSV"
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Proteção de contacto aprimorada