



455401

RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)

Características técnicas

Conectividade

saída	com saída oblíqua 45°
Tipo de fichas	para as fichas RJ11, RJ12 e RJ45

Principais características eléctricas

Tensão nominal	72 V DC
Corrente nominal	0.5 A

Voltagem

voltagem	adequado para PoE +
----------	---------------------

Dimensões

Profundidade de montagem	31 mm
--------------------------	-------

Frequência

Largura de banda de transmissão	máx. 250 MHz
---------------------------------	--------------

Resistência

Resistência de contato da blindagem	100 mΩ
Resistência de contato de sinal	20 mΩ

Materiais, acabamento, cores

Código de cor A e B	EIA/TIA 568A
material / superfície	invólucro em metal fundido

Instalação, montagem

modo de instalação	sem garras de expansão
--------------------	------------------------

Ligação

modo de ligação	com LSA + terminais
contacto	com contacto a 360° e abraçadeira de cabo

Cabo

Conductor Ø	0.4...0.63 mm (AWG 26-22)
fio	roteamento de cabo flexível

Equipamento

Placa de suporte / aro de suporte	os ilhós externos no anel de suporte podem ser quebrados para projetos redondos
-----------------------------------	---

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-40...70 °C

Identificação

Aplicações

Tecnologia de comunicação

Série de design principal

Tecnologia de comunicação