



SRE16005

Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 1600/5 15VA kl.1 nieleg. wielk. BG814

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj produktu transformator prądowy

Funkcje

Klasa dokładności 1

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i 3 kV

Prąd

Maksymalny prąd pierwotny 1600 A

Maksymalny prąd wtórny 5 A

Prąd strony pierwotnej 1600 A

Wymiary

Głębokość produktu 40 mm

Wysokość produktu 122 mm

Szerokość produktu 100 mm

Szerokość otwarcia 81 mm

Wysokość otwarcia 60 mm

Średnica otwarcia 60 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 14 W

Podłączenie

Rodzaj przyłącza Połączenie śrubowe

Akcesoria

Z szyną Cu Nie

Wyposażenie

Liczba wejść 1

Z zabezpieczeniem przez dotykiem Tak

Norma

Produkt certyfikowany nie

Dyrektywa europejska WEEE dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP10
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40...40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...40 °C