



47387006

## K.1/K.5 - Schuko p-etq. obtr., atrc mate

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Ligações

Tipo de conector/ficha Ficha/braçadeira

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Séries relacionadas Berker K.1

#### Materiais

Cor Antracite

Código RAL 7021

Acabamento Mate

Material Termoplástico

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Conectividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Tipo de montagem Montagem por parafuso, Montagem com garras

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
<b>Acessórios</b>	
Tem campo de etiquetagem	Sim
<b>Capacidade</b>	
Número de módulos	1
<b>Textos</b>	
Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Proteção de contacto aprimorada