



SRF12505

Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 1250/5 15VA kl.1 nieleg. wielk. BG1034

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj produktu transformator prądowy

Funkcje

Klasa dokładności 1

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i 3 kV

Prąd

Maksymalny prąd pierwotny 1250 A

Maksymalny prąd wtórny 5 A

Prąd strony pierwotnej 1250 A

Wymiary

Głębokość produktu 40 mm

Wysokość produktu 160 mm

Szerokość produktu 135 mm

Szerokość otwarcia 101 mm

Wysokość otwarcia 85 mm

Średnica otwarcia 85 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 7 W

Podłączenie

Rodzaj przyłącza Połączenie śrubowe

Akcesoria

Z szyną Cu Nie

Wyposażenie

Liczba wejść 1

Z zabezpieczeniem przez dotykiem Tak

Norma

Produkt certyfikowany nie

Dyrektywa europejska WEEE dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP10
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40...40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...40 °C