



SRI04005

**Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 400/5 5VA kl.1 nieleg. wielk. BG 413**

#### Specyfikacja techniczna

##### Konstrukcja

Rodzaj produktu transformator prądowy

##### Funkcje

Klasa dokładności 1

##### Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50/60 Hz

##### Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji  $U_i$  3 kV

##### Prąd

Maksymalny prąd pierwotny 400 A

Maksymalny prąd wtórny 5 A

Prąd strony pierwotnej 400 A

##### Wymiary

Głębokość produktu 30 mm

Wysokość produktu 78 mm

Szerokość produktu 60 mm

Szerokość otwarcia 40 mm

Wysokość otwarcia 28 mm

Średnica otwarcia 28 mm

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 4 W

##### Podłączenie

Rodzaj przyłącza Połączenie śrubowe

##### Akcesoria

Z szyną Cu Nie

##### Wypożenie

Liczba wejść 1

Z zabezpieczeniem przez dotykiem Tak

##### Zastosowanie

Przekładnia 400A ; 5A

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Norma</b>                          |             |
| Produkt certyfikowany                 | nie         |
| Dyrektywa europejska WEEE             | dotyczy     |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                 |             |
| Stopień ochrony                       | IP10        |
| Zgodny z REACH                        | Tak         |
| Zgodny z dyrektywą ROHS               | Tak         |
| Wolne od halogenu                     | Tak         |
| <b>Warunki użytkowania</b>            |             |
| Temperatura robocza                   | -40...40 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -40...40 °C |