



47468982

## S.1/B.x - Schuko c/tampa p.etiq., creme

### Características técnicas

#### Arquitectura

Versão	DIN 49440
Modo de fixação	Encastrada

#### Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	16 A

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

#### Dimensões

Profundidade de montagem	32 mm
--------------------------	-------

#### Tampa, porta

tampas articuladas	ao abrir cobertura com dobradiças, pode prender-se na posição final
tampa	Placa de cobertura central

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco
Cor	Branco
Cor	branco
Cor RAL	RAL 1013 - Branco pérola
Material	termoplástico

#### Instalação, montagem

modo de instalação	com garras de expansão
--------------------	------------------------

#### Ligação

Bornes de junção	DIN 49073-1
Bornes de junção	de acordo com VDE 0620-1
modo de ligação	com terminais de encaixe

#### Utilização

_empty_	Porta-etiqueta
---------	----------------

**Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	05
Índice de protecção IP	IP20
protecção	Protecção de contacto aprimorada
withenhancedcontactprotection	Sim

**Identificação**

Série de design principal	Berker S.1/B.3/B.7
Série	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

**Instruções**

Texto de indicação	Adequado especificamente para combinações de várias tomadas se utilizadas fichas angulares. Altura do campo para inscrição disposta para tiras P-touch de 6 mm.
--------------------	---