



SRT01255A

Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 125/5 0,7VA kl.1 nielegalizowany

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Klasa dokładności	1
-------------------	---

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
---------------	----------

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	3 kV
------------------------------------	------

Prąd

Maksymalny prąd pierwotny	125 A
Maksymalny prąd wtórny	5 A
Prąd strony pierwotnej	125 A

Wymiary

Głębokość produktu	62.2 mm
Wysokość produktu	72.7 mm
Szerokość produktu	44.5 mm
Szerokość otwarcia	18.5 mm
Wysokość otwarcia	11 mm
Średnica otwarcia	18.5 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1.91 W
--	--------

Przewód

Długość przewodu	2 m
------------------	-----

Akcesoria

Z szyną Cu	Nie
------------	-----

Wyposażenie

Liczba wejść	1
Z zabezpieczeniem przez dotykiem	Nie

Norma

Produkt certyfikowany	nie
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-20...55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20...70 °C