



SRT02005A

**Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 200/5 0,7VA kl.1 nielegalizowany**

**Specyfikacja techniczna**

**Funkcje**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Klasa dokładności | 1 |
|-------------------|---|

**Charakterystyka elektryczna**

|               |          |
|---------------|----------|
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
|---------------|----------|

**Napięcie**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$ | 3 kV |
|------------------------------------|------|

**Prąd**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maksymalny prąd pierwotny | 200 A |
| Maksymalny prąd wtórny    | 5 A   |
| Prąd strony pierwotnej    | 200 A |

**Wymiary**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Głębokość produktu | 62.2 mm |
| Wysokość produktu  | 72.7 mm |
| Szerokość produktu | 44.5 mm |
| Szerokość otwarcia | 18.5 mm |
| Wysokość otwarcia  | 11 mm   |
| Średnica otwarcia  | 18.5 mm |

**Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 2.64 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Przewód**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Długość przewodu | 2 m |
|------------------|-----|

**Akcesoria**

|            |     |
|------------|-----|
| Z szyną Cu | Nie |
|------------|-----|

**Wyposażenie**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Liczba wejść                     | 1   |
| Z zabezpieczeniem przez dotykiem | Nie |

**Zastosowanie**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Przekładnia | 200A ; 5A |
|-------------|-----------|

**Norma**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Produkt certyfikowany     | nie     |
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |

**Bezpieczeństwo**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

**Warunki użytkowania**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza                   | -20...55 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -20...70 °C |