



47526089

Q.x - Schuko c/tampa e p-etiq, blanc

Características técnicas

Arquitectura

Versão	DIN 49440
Modo de fixação	Encastrada

Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	16 A

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

Dimensões

Profundidade de montagem	32 mm
--------------------------	-------

Tampa, porta

tampas articuladas	com tampa articulada com fecho automático
tampa	Placa de cobertura central

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	termoplástico
Aparência da superfície	aveludado
ismetalliccolour	Não

Instalação, montagem

modo de instalação	com garras de expansão
--------------------	------------------------

Ligação

Bornes de junção	DIN 49073-1
Bornes de junção	de acordo com VDE 0620-1
modo de ligação	com terminais de encaixe

Utilização

empty	Porta-etiqueta
---------	----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	02
---	----

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

withenhancedcontactprotection	Sim
-------------------------------	-----

Identificação

Aplicações	Instalação embutida para sala húmidas
------------	---------------------------------------

Série de design principal	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
---------------------------	------------------------

Série	Berker Q.1
-------	------------

Instruções

Texto de indicação	Altura do campo para inscrição disposta para tiras P-touch de 6 mm.
--------------------	---