



TJA450



KNX e/s Domovea serwer DMS 6 mod

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	DRA (adapter dla szyn DIN)
--------	----------------------------

Konfiguracja

Kategorie / Porty	port RJ45 do podłączenia do sieci LAN
Liczba modułów	6

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	tak
Sterowanie	do sterowania i wizualizacji np. żaluzji, oświetlenia, ogrzewania, wentylacji, urządzeń alarmowych, czujników
Łącznik ręczny / Ręczny łącznik przyciskowy	Przełącznik trybu online/offline

Napięcie

Napięcie pomocnicze	24 V DC
Napięcie robocze przez magistralę	21...32 V DC

Prąd

Pobór prądu (stan pracy)	≈ 150 mA
--------------------------	----------

Wymiary

szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS)	6 modules
---	-----------

Moc

Pobór mocy (praca)	1.5 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3.9 W

Pamięć

Pamięć robocza (RAM)	128 MB
Pamięć przydzielona ikony / tapety	20 MB
Pamięć graficzna	≈ 20 MB

Materiał

Kolor	szary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Podłączenie

Liczba kamer IP	10
-----------------	----

Porty magistralne	z wbudowanym portem magistralnym
Rodzaj przyłącza magistrali	podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza	Quick Connect
Ustawienia	
Obsługiwane tryby konfiguracji	system
Dostawa	
Z połączeniem magistrali	Tak
Akcesoria	
Wypożyczenie dla aplikacji Android	tak
Wypożyczenie dla aplikacji IOS	tak
Wypożyczenie	
Liczba grup	100
Liczba wyjść sterowanych	500
Liczba klientów	30
Liczba archiwów pomiarowych energii	100
Liczba sekwencji	50
Liczba wejść USB	3
Procesor	400 MHz
Z oprogramowaniem konfiguracyjnym	Tak
Oprogramowanie	
Oprogramowanie klienta	tak
Oprogramowanie	narzędzie konfiguracyjne do wprowadzania ustawień IP i parametrów
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	0...45 °C
Oznaczenie	
Główna linia projektowa	KNX