



TRE202



IP55



KNX q/e/s Natynkowe wyjście załączające 2-krotne, IP55

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

Łączność

Protokół radiowy KNX Radio

Kategoria odbiornika 2

Z magistralą KNX Nie

Z systemem magistrali KNX radio Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 40 mm

Materiały

Kolor Biały

Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Tak

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego Tak

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Prąd przełączania 10 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Częstotliwość odbiornika radiowego 868,30 - 868,30 MHz

Moc

Moc wyjściowa 2300 W

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Napięcie zasilania systemu 230 V AC

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP55

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 55 °C

Tekst

Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, Możliwość aktywacji funkcji repeatera w celu zwiększenia zasięgu radiowego, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Funkcja

Typ połączenia

Z zaciskami śrubowo-windowowymi