



TXA661A



KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 300 W, 1-krotny

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Zakres napięcia wejściowego	230 - 230 V
Napięcie zasilania systemu	30 V DC poprzez magistralę

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych	2,30 mA
--	---------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 2.5 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.75 - 2.5 mm ²

Sprzęt

Liczba wyjść	1
Lampa LED zasilania	60 W
Typ ściemniacza	Sterownik ściemniający

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa	300 W
Żarówka	300 - 300 W
Moc wariatora	300 - 300 W

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
Typ złącza/wtyku	quickconnect

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS, easy
--------------------------------	-----------

Tekst

Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed przegrzaniem (sygnalizacja za pomocą diody LED), Zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny), Zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniem (sygnalizacja za pomocą diody LED)
Zasada ściemniania	Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca", Minimalne/maksymalne wartości ściemniania dla kanału możliwe do ustawienia na urządzeniu
Funkcja	Możliwość aktywacji za pośrednictwem magistrali funkcji uczenia się w celu optymalizacji działania kompaktowych lamp fluorescencyjnych i lamp LED
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect
Oznaczenie	Duże pole opisowe
Ochrona	Z ochroną przed przegrzaniem, przeciążeniem i zwarciami