



48036086

Q.x - Schuko c/ 2xUSB, antracite

Características técnicas

			_	
Inten	isidad	e de	corrente	

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	16 A
Corrente de saída	2400 mA
Frequência	
Frequência	50 - 50 Hz
Potência	
Potência absorvida em standby	0,05 W
Potência de saída	12 W
Tensão	
Tensão de saída	4,75 - 5,25 V
Tensão nominal	250 V
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	5 - 35 °C
Conectividade	
Tipo de conector/ficha USB	AA
Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras
Ligações	
Tipo de conector/ficha	Ficha/braçadeira
ìndice de proteção	
Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20
Dimensões	
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	45 mm
Séries relacionadas	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

Materiais

Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Aveludado
Material	Termoplástico
Instalação / montagem	
Montagem	Encastrar
Equipamento	
Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Capacidade	
Número de módulos	1
Textos	
Impressão	Sem gravação
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobre- carga (fusível eletrónico)
Tampa	Placa de cobertura central
Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB tipo A
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe