



48046084

## Q.x - Schuko c/ USB A+C, alumínio

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
Corrente de saída	3000 mA

#### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Potência

Potência absorvida em standby	0,05 W
Potência de saída	15 W

#### Tensão

Tensão de saída	4,75 - 5,25 V
Tensão nominal	250 V

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	5 - 35 °C
------------------------------	-----------

#### Ligações

Tipo de conector/ficha	Ficha/braçadeira
------------------------	------------------

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	45 mm
Séries relacionadas	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

#### Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Conectividade**

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Textos**

Impressão	Sem gravação
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
Tampa	Placa de cobertura central
Conectores e terminais	Com tomada USB tipo A + tipo C
Proteção	Proteção de contacto aprimorada