



VE103PN

vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV przetłoczenia 1R/3M (1x3)

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych 2

Napięcie

Napięcie znamionowe 400 - 400 V

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Tak

Montaż na Montaż podłogowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Sprzęt

Liczba szyn 1

Liczba rzędów 1

Liczba sekcji w poziomie 1

Z zamkiem Nie

Posiada płytę montażową Nie

Pojemność

Liczba modułów 3

Funkcje

Z wlotami przewodów Tak

Wymiary

Wysokość 175 mm

Szerokość 111 mm

Głębokość 93 mm

Liczba jednostek szerokości 3

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 0

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Tak

Materiały

Materiał Poliwęglan (PC)

Kod RAL 7035

Kolor Jasnoszary

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe

Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochronności IP	IP65
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C