



VE103SN

**vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV bez przetłoczeń 1R/3M (1x3)**

**Specyfikacja techniczna**

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych 2

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 400 - 400 V

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz Tak

Montaż na Montaż podłogowy

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 63 A

**Sprzęt**

Liczba szyn 1

Liczba rzędów 1

Liczba sekcji w poziomie 1

Z zamkiem Nie

Posiada płytę montażową Nie

**Pojemność**

Liczba modułów 3

**Funkcje**

Z wlotami przewodów Tak

**Wymiary**

Wysokość 175 mm

Szerokość 111 mm

Głębokość 93 mm

Liczba jednostek szerokości 3

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 0

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Tak

**Materiały**

Materiał Poliwęglan (PC)

Kod RAL 7035

Kolor Jasnoszary

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe

Tak

### **Bezpieczeństwo**

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Klasa ochronności          | Klasa izolacji II              |
| Odporność na uderzenie IK  | IK07                           |
| Klasa ochronności IP       | IP65                           |
| Typ blokowania             | Blokada zatrzaskowa, Bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem | 850 °C                         |