



6765760062

S.1/B.x - tomada FR obturad., encarn mt

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada
Número de pólos	bipolar + terra

Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	16 A

Dimensões

Profundidade de montagem	32 mm
installationdepthflushmountedboxes	31 mm
Profundidade da forma	14.5 mm

Tampa, porta

tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------

Materiais, acabamento, cores

Colores especiales de líneas de diseño	vermelho
Cor	Vermelho
Cor	vermelho
Cor RAL	RAL 3003 - Encarnado rubi
Material	termoplástico
Aparência da superfície	mate
ismetalliccolour	Não

Instalação, montagem

modo de instalação	com garras de expansão
--------------------	------------------------

Ligação

Bornes de junção	DIN 49073-1
modo de ligação	com terminais de suspensão de aparafusar

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	05
atishalogenfreeexternallymaintained	No

protecção	Proteção de contacto aprimorada
withenhancedcontactprotection	Sim
Identificação	
Série de design principal	Berker S.1/B.3/B.7
Série	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
Instruções	
Texto de indicação	Mecanismo com código de cor.