



VZ099

## vector Drzwi zapasowe IP65 dla VE318

### Specyfikacja techniczna

#### Konstrukcja

|        |         |
|--------|---------|
| Montaż | zaciski |
|--------|---------|

#### Wymiary

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Głębokość produktu   | 17 mm  |
| Głębokość wewnętrzna | 17 mm  |
| Wysokość produktu    | 448 mm |
| Szerokość produktu   | 388 mm |
| Wysokość             | 448 mm |
| Szerokość            | 388 mm |

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Grubość materiału pokrywy   | 3.2 mm |
| Liczba zamków               | 0      |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | Tak    |

#### Materiał

|              |               |
|--------------|---------------|
| Kolor        | szary         |
| Kolor        | transparentny |
| Materiał     | tworzywo      |
| Powierzchnia | naturalne     |

#### Instalacja / Montaż

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | Tak |
|-------------------------------------|-----|

#### Wyposażenie

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Liczba rzędów pod aparaty | 3 |
| Liczba pól / sekcji       | 1 |
| Liczba kluczy             | 1 |

#### Norma

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dyrektywa europejska WEEE | nie dotyczy |
|---------------------------|-------------|

#### Bezpieczeństwo

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Klasa ochronności       | klasa ochronności II |
| Zgodny z REACH          | Tak                  |
| Zgodny z dyrektywą ROHS | Tak                  |
| Wolne od halogenu       | Tak                  |

#### Warunki użytkowania

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Temperatura robocza | -25...40 °C |
|---------------------|-------------|

