



WXF431

gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe DATA pojedyncze 2P+E 16A 3M czerwony

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Układ biegunów	2P+T
----------------	------

Konfiguracja

Liczba modułów	3
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy In	16 A
--------------------	------

Wymiary

głębokość	37 mm
-----------	-------

Wysokość	44.9 mm
----------	---------

Szerokość	44 mm
-----------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Kompletna obudowa
---------	-------------------

Materiał

Materiał	Poliwęglany (PC)
----------	------------------

Powierzchnia	mat
--------------	-----

Powierzchnia	naturalne
--------------	-----------

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Quick Connect
------------------	---------------

Wyposażenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego	Nie
-------------------------------------	-----

Norma

Dopuszczenia / atesty	NFC 61314
-----------------------	-----------

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
---	----

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Ochrona	rozszerzona ochrona styków
---------	----------------------------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...35 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C