



75141165

IP20



## Touch Sensor R.1 x1 pers., vidro preto

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

função funções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores

#### Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

#### Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 0

operação operação por toque suave das superfícies do sensor no LED branco

#### Dimensões

Profundidade 23 mm

Altura 152 mm

Largura 81 mm

#### Potência

Consumo 12.5 mA

#### Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

#### Ecrã

Com ecrã Sim

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da etiqueta 217,217,217

Cor da série vidro preto

Cor Preto

Cor RAL RAL 9005 - Preto intenso

Material Vidro

Tipo de tratamento da superfície lacado

#### Gestão de iluminação LED

**Instalação, montagem**

---

modo de instalação para fixação vertical

**Ligação**

---

acoplador de bus com unidade de acoplamento de bus integrado

---

conexão bus ligação bus por meio de terminal

**Elementos fornecidos**

---

Ligação ao bus incluída Sim

**Equipamento**

---

Número de pontos de actuação 2

---

Com protecção em desmontagem / anti-roubo Sim

---

Tipo de configuração Laserdruck

**Segurança**

---

Índice de protecção IP IP20

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

**Identificação**

---

Aplicações KNX - sistemas operacionais

---

Série de design principal KNX - berker R.1 - configurado

---

Série KNX, R.1