16402045

**R.1/R.3 - Interrup. cartão hotel, preto**

## Características técnicas

### Arquitectura

| | |
|---|---|
| Nº de teclas | 0 |
| Modo de fixação | Encastrada |

### Configuração

| | |
|---|---|
| antibacterialtreatment | Não |

### Principais características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensão nominal | 230 V |
| Frequência de funcionamento | 50/60 Hz |

### Corrente eléctrica

| | |
|---|---|
| Carga indutiva em cos φ = 0,6 | máx. 6 A |

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Profundidade | 57.3 mm |
| Profundidade de montagem | 32 mm |
| Largura do cartão | máx. 55 mm |
| Espessura do cartão | 0.8...1.2 mm |
| Altura | 69.5 mm |
| Largura | 69.5 mm |

### Potência

| | |
|---|---|
| Transformadores convencionais | 1500 VA |
| Transformadores eletrónicos | 1500 W |

### Materiais, acabamento, cores

| | |
|---|---|
| Cor RAL | RAL 9005 - Preto intenso |
| Material | Plástico + metal |

### Gestão de lâmpadas fluorescentes

| | |
|---|---|
| Lâmpadas fluorescentes compactas | 500 W |
| - no circuito duo | 1500 W |

### Gestão de lâmpadas incandescentes

| | |
|---|---|
| Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V | 1500 W |

### Instalação, montagem

| | |
|---|---|
| modo de instalação | com garras de expansão |

### Ligação

| | |
|---|---|
| Terminais de parafuso | 2 x 2,5 mm² |
| modo de ligação | com terminais de suspensão de aparafusar |

**Configurações**

| | |
|---|---|
| delaytimeadjustableincrementally | 0, 15, 30, 60 s |

**Equipamento**

| | |
|---|---|
| iluminação | para sinalização ou monitorização de circuitos |
| Isolado | com contacto de livre potencial |

**Segurança**

| | |
|---|---|
| Índice de protecção IP | IP20 |
| atishalogenfreeexternallymaintained | No |

**Condições de utilização**

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamento | -5…50 °C |
| Temperatura de armazenamento / transporte | -25…70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida) |

**Identificação**

| | |
|---|---|
| Aplicações | Comando de iluminação |
| Série | R.1, berker R.3 |