



16417116

K.1/K.5 - Interrup. cartão hotel, ant mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Poder de corte	10 A
----------------	------

Tensão

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Número de polos	1
-----------------	---

Potência

Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo	1500 W
--	--------

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1500 W
--	--------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback	Não
-----------------------------------	-----

Séries relacionadas	Berker K.1
---------------------	------------

Sistema	Berker K.x
---------	------------

Materiais

Cor	Antracite
-----	-----------

Acabamento	Mate
------------	------

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Transparente	Não
--------------	-----

Dimensões

Profundidade	58,60 mm
--------------	----------

Profundidade da montagem	32 mm
--------------------------	-------

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm
---	-------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 50 °C
------------------------------	------------

Textos

Iluminação	Para iluminação
Impressão	Com gravação "Cartão de hotel"
Modo de instalação	Com garras de expansão
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados
