



**TS Sensor - tecla x1 pers.c/BCU, vdr prt**

**Características técnicas**

**Instalação / montagem**

Montagem Encastrar

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

**Funções**

Com controlador de temperatura ambiente Sim

**Potência**

Consumo de corrente 12,50 mA

**Dimensões**

Profundidade da montagem 24,20 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 27 mm

Altura 160 mm

Largura 86 mm

Profundidade 37,70 mm

**Equipamento**

Número de pontos de comando 2

**Comandos e sinalizadores**

Com sinalizadores LED Sim

**Materiais**

Cor Preto

Código RAL 9005

Material Vidro

Acabamento Brilhante

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Ecrã**

Com display Não

**Textos**

Função Funções para interruptor, botão de pressão, reóstato ou comando de estores, Função de bloqueio da superfície do sensor, p. ex., para a limpeza da superfície do vidro

75141935



Temperatura

Ligação adicional para sensor de temperatura externo, Sensor de temperatura integrado para operação como unidade de extensão do controlador, Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno ou de um objeto de comunicação externo